

## Basisplaten • passend op pallets DIN 55 201

### EH 1100.700 - EH 1103.500



#### Productbeschrijving

#### Materiaal


- staal, gehard, geslepen

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

#### Tekening



\* Deze toleranties gelden alleen bij uitwendige aanslag.  
Afstand tussen de gleuven  $70 \pm 0,01$ .

#### Bestelinformatie


Systeem	$a_1 \times a_2$	c	d	Afmetingen				voor schroeven	y	Aantal T-gleuven	[kg]	Artikelnr.
				$l_1$ $\pm 0,013$	$l_2$	$l_3$	$l_4$					
				[mm]				[mm]	[mm]			
V70	400 x 400	50	20	150	60	100	100	M12	12	5 x 5	56	1100.700
V70	500 x 500	60	20	200	40	200	200	M12	12	7 x 7	84	1100.800
V70	630 x 630	70	25	200	35	200	200	M16	16	9 x 9	155	1100.900
V70	400 x 500	50	20	150	60/40	200	100	M12	12	5 x 7	69	1103.300
V70	500 x 630	60	20	200	40/35	200	200	M12	12	7 x 9	121	1103.500


Toepassingsvoorbeeld














## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."