

Opnamen

EH 1141.600 - EH 1143.700



Productbeschrijving

Materiaal

- staal, gehard, geslepen

Tekening



Bestelinformatie

Systeem	d ₁	Afmetingen		l	[g]	Artikelnr.
		d ₂	[mm]			
V70	25	39		20	126	1141.600
V70	26	39		20	121	1141.700
V70	28	39		20	128	1141.800
V70	30	49		22	216	1141.900
V70	32	49		22	216	1142.000
V70	34	49		22	222	1142.100
V70	35	49		22	226	1142.200
V70	36	49		22	230	1142.300
V70	38	49		22	230	1142.400
V70	40	59		24	361	1142.500
V70	42	59		24	358	1142.600
V70	44	59		24	372	1142.700
V70	45	59		24	378	1142.800
V70	46	59		24	384	1142.900
V70	48	59		24	399	1143.000
V70	50	69		26	537	1143.100
V70	52	69		26	551	1143.200
V70	54	69		26	570	1143.300
V70	55	69		26	593	1143.400
V70	56	69		26	589	1143.500
V70	58	69		26	610	1143.600
V70	60	69		26	630	1143.700

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."