


## Opspanlichamen · V70eco

### EH 1210.200 - EH 1210.300




#### Productbeschrijving

V70eco grondplaten zijn een verdere ontwikkeling van de V70 productlijn, geoptimaliseerd in kwaliteit en prijs.  
Ze zijn volledig compatibel met het bestaande V70 T-slot systeem.

#### Materiaal

- gereedschapsstaal, versterkt

#### Tekening



#### Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen												[kg]	Artikelnr.
	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	n	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
V70	70	140	14	24	70	10	20	35	35	2	12,25	M12	3	1210.200
V70	70	210	14	24	70	10	20	35	70	4	12,25	M12	6	1210.300

#### Voldoet

##### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

##### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

##### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."