


## Opspanlichamen · V70eco

### EH 1210.200 - EH 1210.300




#### Productbeschrijving

V70eco grondplaten zijn een verdere ontwikkeling van de V70 productlijn, geoptimaliseerd in kwaliteit en prijs.  
Ze zijn volledig compatibel met het bestaande V70 T-slot systeem.

#### Materiaal

- gereedschapsstaal, versterkt

#### Tekening



#### Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen												[kg]	ArtikeInr.
	$b_1$	$l_1$	$b_2$	$b_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$l_2$	$l_3$	$n$	$d_1$	$d_2$		
V70	70	140	14	24	70	10	20	35	35	2	12,25	M12	3	1210.200
V70	70	210	14	24	70	10	20	35	70	4	12,25	M12	6	1210.300

#### Voldoet

##### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

##### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

##### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."