

## Spanlijsten

EH 1513.600 - EH 1613.800




### Productbeschrijving

#### Materiaal

- staal, gehard, geslepen


### Tekening



### Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen							y [mm]	voor schroeven [mm]	Hoeveelheid n	[g]	Artikelnr.
	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>					
L12	150	40	14,3	24	40	10	20	12	M12	2	1240	1513.600
L12	200	40	14,3	24	40	10	20	12	M12	3	1663	1513.700
L16	200	60	18,3	30	50	12	24	16	M16	3	3153	1613.700
L16	300	60	18,3	30	50	12	24	16	M16	5	4986	1613.800

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."