

Aanslaghoekstukken

EH 1520.400 - EH 1621.700




Productbeschrijving

Materiaal

- versterkt gietijzer GG, gefosfateerd, geslepen

Tekening



Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen				Aantal draadgaten	[g]	Artikelnr.
	b	h	d ₁	d ₂			
L12	37	140	12	M12	4	1688	1520.400
L12	37	200	12	M12	6	2167	1520.500
L16	66	140	16	M16	4	3121	1621.600
L16	66	200	16	M16	6	3642	1621.700

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."