

Aanslagen • cilindrisch

EH 1551.500 - EH 1651.700




Productbeschrijving


Materiaal

- staal, gehard, geslepen

Tekening



Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen				 [g]	Artikelnr.
	l_1	l_2	d	d_1		
L12	50	24	40	12	400	1551.500
L12	70	24	40	12	552	1551.700
L16	60	25	50	16	737	1651.500
L16	90	25	50	16	1065	1651.700

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."