

Aanslagen · vlak
EH 1586.



Productbeschrijving

Materiaal


Inzetten

- hardmetaal

Huls

- gereedschapsstaal, gehard

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	l ₁	Afmetingen				b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	[g]	Artikelnr.
			l ₂	l ₃	l ₄	[mm]						
vlak, aan beide zijden – Afbeelding 1												
M12	–	40	20±0,01	–	–	44-0,05	–	21,4	–	395	1586.070	
vlak, aan beide zijden / breedte ingekort – Afbeelding 2												
M12	–	40	20±0,01	–	–	44	29	21,4	6,4	324	1586.071	
vlak, aan beide zijden / hoog – Afbeelding 3												
M12	–	80	40	–	40	44-0,10	–	51,4	–	1601	1586.072	
geribbeld en vlak – Afbeelding 4												
M12	12	42	20±0,01	2	–	44-0,05	24	21,4	13,4	407	1586.073	

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."