

Aanslagen • met bevestigingsdraad
EH 1586.



Productbeschrijving

Materiaal


Inzetten

- hardmetaal

Huls

- gereedschapsstaal, gehard

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen													[g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ±0,01	l ₃	b ₁ -0,05	b ₂ -0,05	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	h ₃		
montage schroefdraad aan beide zijden – Afbeelding 1														
M12	M5	–	40	20	2	44	28	18	18	21,4	11	11,0	379	1586.080
geribbeld met montageschroefdraad – Afbeelding 2														
M12	M5	12	42	20	2	44	28	24	18	21,4	11	13,4	397	1586.081
vlak en schroefdraad – Afbeelding 3														
M12	M5	–	40	20	2	44	28	–	18	21,4	11	–	397	1586.082

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."