

## Ondersteuning klemstang

EH 1586.




### Productbeschrijving


#### Materiaal

- gereedschapsstaal, gehard


### Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

### Bestelinformatie

l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Afmetingen				h <sub>1</sub> ±0,01	h <sub>2</sub>	[g]	Artikelnr.
		b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	[mm]					
<b>hoog – Afbeelding 1</b>									
44	–	14	5		15	8	72	1586.200	
<b>laag – Afbeelding 2</b>									
44	–	14	5		8	1	60	1586.202	
<b>hoog, breedte ingekort – Afbeelding 3</b>									
44	29	14	5		15	8	64	1586.201	

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."