

Aanslagen • horizontale prisma's
EH 1586.




Productbeschrijving


Materiaal

- gereedschapsstaal, gehard

Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Bestelinformatie

Afmetingen								[g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂ ±0,01	l ₃	b ₁ -0,05	h ₁	h ₂		
[mm]									
horizontale prisma aan beide zijden – Afbeelding 1									
M12	8 – 20	40	–	14,4	44	21,4	10,7	367	1586.030
horizontale prisma en vlak – Afbeelding 2									
M12	8 – 20	40	20	14,4	44	21,4	10,7	377	1586.031

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."