

Aanslagen • horizontale prisma's  
EH 1586.




Productbeschrijving


Materiaal

- gereedschapsstaal, gehard

Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Bestelinformatie

Afmetingen								[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
[mm]									
<b>horizontale prisma aan beide zijden – Afbeelding 1</b>									
M12	8 – 20	40	–	14,4	44	21,4	10,7	367	1586.030
<b>horizontale prisma en vlak – Afbeelding 2</b>									
M12	8 – 20	40	20	14,4	44	21,4	10,7	377	1586.031

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."