


Basis bekken • hard

EH 1701.




Productbeschrijving

- Een zijde glad, de andere zijde gekarteld
- Extra draden voor parallellen en voor de montage van de verwisselbare bekken (bestelnr. 1701.250 - 1701.280) op de gladde kant
- Bevestiging voor kliksystemen (bestelnr. 1701.190 - 1701.200) aan beide zijden van de bek


Materiaal

- staal, gehard

Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen					[kg]	Artikelnr.
	b	l ₁	l ₂ [mm]	h	c		
Vaste bek – Afbeelding 1							
125	124,4	88	30	39,5	24	3	1701.120
Verplaatsbare bek – Afbeelding 2							
125	124,4	76	50	39,5	24	3	1701.130

Toepassingsvoorbeeld



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spanwijdte s ₁	0 - 58	0 - 173	0 - 308
Spanwijdte s ₂	0 - 111	50 - 225	4 - 361

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."