


Scharnier bekken • beweegbaar

EH 1701.




Productbeschrijving

- Een zijde glad, de andere zijde geribbeld.
- 360° draaibaar
- Gebruik in combinatie met geharde basisbekken (bestelnr. 1701.120)
- Geschikt voor montage van verwisselbare parallellen (bestelnr. 1701.190 - 1701.200)

Materiaal

- staal, gehard



Tekening



Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen					[kg]	Artikelnr.
	b	l ₁	l ₂	h	c		
Verplaatsbare bek							
125	124,4	84	62	39,5	24	3	1701.180

Toepassingsvoorbeeld



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spanwijdte s ₁	0 - 45	0 - 161	0 - 296
Spanwijdte s ₂	0 - 99	38 - 213	0 - 349

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."