


Scharnier bekken • beweegbaar

EH 1701.




Productbeschrijving

- Een zijde glad, de andere zijde geribbeld.
- 360° draaibaar
- Gebruik in combinatie met geharde basisbekken (bestelnr. 1701.120)
- Geschikt voor montage van verwisselbare parallellen (bestelnr. 1701.190 - 1701.200)

Materiaal

- staal, gehard



Tekening



Bestelinformatie

| Bek breedte. [mm] | Afmetingen | | | | | [kg] | Artikelnr. |
|----------------------|------------|----------------|----------------|------|----|------|------------|
| | b | l ₁ | l ₂ | h | c | | |
| Verplaatsbare bek | | | | | | | |
| 125 | 124,4 | 84 | 62 | 39,5 | 24 | 3 | 1701.180 |

Toepassingsvoorbeeld



| | MS 125-S | MS 125-M | MS 125-L |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Spanwijdte s ₁ | 0 - 45 | 0 - 161 | 0 - 296 |
| Spanwijdte s ₂ | 0 - 99 | 38 - 213 | 0 - 349 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."