

## Bekken adapter

EH 1701.




### Productbeschrijving

- Hoge zijde van de bek gehard
- Extra schroefdraad voor het monteren van de verwisselbare bekken
- Klemoppervlakken
- Bevestigingen voor kliksystemen (bestelnr. 1701.190 -1701.200) aan de hoge kant van de bek


### Materiaal

- Staal

### Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

### Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen							[kg]	ArtikeInr.
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
<b>Vaste bek – Afbeelding 1</b>									
125	126	85	32	77	58	20	24	4	1701.140
<b>Verplaatsbare bek – Afbeelding 2</b>									
125	126	80	32	52	58	20	24	4	1701.150

### Toepassingsvoorbeeld



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spanwijdte s <sub>1</sub>	66 - 126	71 - 243	66 - 376
Spanwijdte s <sub>2</sub>	0 - 107	47 - 224	0 - 357

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."