

Bekken • Zacht

EH 1701.





Productbeschrijving

- Voor zelfgemaakte speciale bekken
- Fase biedt een zeer goede bereikbaarheid van het werkstuk



Materiaal

- Nodulair gietijzer (GGG40)

Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen					[kg]	Artikelnr.
	b	l ₁	l ₂	h	c		
Vaste bek – Afbeelding 1							
125	124	101,5	95	58	24	4	1701.160
Verplaatsbare bek – Afbeelding 2							
125	124	94,5	42	58	24	4	1701.170

Toepassingsvoorbeeld



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spanwijdte s ₁	0 - 30	0 - 150	0 - 280

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."