

## Bekken • Zacht

EH 1701.





## Productbeschrijving

- Voor zelfgemaakte speciale bekken
- Fase biedt een zeer goede bereikbaarheid van het werkstuk



## Materiaal

- Nodulair gietijzer (GGG40)

## Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

## Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen					[kg]	Artikelnr.
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	c		
<b>Vaste bek – Afbeelding 1</b>							
125	124	101,5	95	58	24	4	1701.160
<b>Verplaatsbare bek – Afbeelding 2</b>							
125	124	94,5	42	58	24	4	1701.170

## Toepassingsvoorbeeld



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spanwijdte s <sub>1</sub>	0 - 30	0 - 150	0 - 280

## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."