

Ondersteuning bekken

EH 1702.




Productbeschrijving

- Voor het monteren van verschillende klemschroeven (bestelnr. 1702.710-1702.780) Of een universele grijpinrichting (bestelnr. 1702.600)
 - Voor drie-punts klemming
 - Voorzijde kan als klemoppervlak gebruikt worden (gehard en geslepen)
- Geleverd **zonder** grijpinrichting en klemschroeven


Materiaal

- staal, gehard

Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen				Artikelnr.
	b	l [mm]	h	c	
Vaste bek – Afbeelding 1					
125	189	104	20	24	3 kg 1702.100
Verplaatsbare bek – Afbeelding 2					
125	97	73	20	24	1200 g 1702.300

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."