

Universele klemsets

EH 1702.



Productbeschrijving

- Voor het klemmen van complexe onbewerkte delen
- Door het herwerken van de afzonderlijke elementen van de universele klemset, zowel de klemhoogte en de ondersteuninghoogte van het werkstuk zijn verstelbaar

Geleverd in handige koffer bestaande uit:

- 4 x klemminzetstukken (bestelnr. 1702.710)
- 4 x klemminzetstukken montage (bestelnr. 1702.720)
- 4 x steunen (bestelnr. 1702.730)
- 8 x shims
- ondersteuning bouten
- M 10 bevestigingsschroeven in verschillende lengtes
- M 6 draadeinden in verschillende lengtes
- Socket schroefmoersleutel

Materiaal

- Op aanvraag

Tekening



Bestelinformatie

h ₁ min.	Afmetingen		[g]	Artikelnr.
	[mm]	h ₂ max.		
18		40	148	1702.600

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."