

klem inzetstukken • met een punt

EH 1702.




Productbeschrijving

- Voor het klemmen van onbewerkte delen
- Laagst mogelijke verlies in klemmarge
- klemhoogte: verstelbaar van 4.5 tot 6.0 mm


Materiaal

- staal, gehard

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen		Artikelnr.
h		
[mm]	[g]	
5,5	23	1702.740

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."