

Trekklem Sets • hoog

EH 1703.




Productbeschrijving

- Trekspanning klemmen geschikt voor het spannen van en trekken aan klemoppervlakten die onbewerkt zijn of voorbewerkte delen die in de geleiding zitten of op de meegeleverde klembouten gemonteerd zijn
 - Op deze manier kunnen werkstukken bijna precies evenwijdig aan de geleiding geklemd worden.
 - Het directe contact met de klembouten reduceert grotendeels trillingen in het werkstuk
- Geleverd in handige koffer bestaande uit:
- 4 x wigverloopstuk, hoog (bestelnr. 1703.310)
 - 4 x bouten, hoog M 10 x 45 mm (bestelnr. 1703.330)
 - 4 x wig element, 4 punten (bestelnr. 1703.340)
 - 4 x wig element microklem (bestelnr. 1703.350)
 - 4 x klembouten 48 mm (bestelnr. 1703.440)
 - 4 x klembouten 34 mm (bestelnr. 1703.420)

Materiaal

- Op aanvraag

Tekening



Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen						 [g]	Artikelnr.
	b	d ₁	d ₂	h ₁ [mm]	h ₂	h ₃		
125	24	20	11	35,7	18	34/48	148	1703.200

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."