


Kaken voor vijf-zijdige bewerkingen

EH 1704.




Productbeschrijving

- Bijzonder geschikt voor vijf-zijdig verspanen
- Betere toegankelijkheid voor gereedschap
- Klemoppervlakten
- Extra draad voor parallellen
- Nauwkeurigheid door pull-down
- Stabiliteit door vorm vergrendeling


Materiaal

- staal, plasma genitreerd

Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Bestelinformatie

Bek breedte. [mm]	Afmetingen															Artikelnr.	
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	a	c		[kg]
Vaste bek – Afbeelding 1																	
125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100
Verplaatsbare bek – Afbeelding 2																	
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."