

invoegbare platen

EH 1704.



Productbeschrijving

- Drie steunhoogten
- Voor het egaliseren van het werkstuk op vijf-zijdige bewerkingsbekken
- Ten gronde van hoge nauwkeurigheid
- Geleverd **zonder** M 6 x 8 mm montageschroeven (bestelnr. 1704.600)
- Dit product wordt geleverd als paar

Materiaal

- staal, gehard

Tekening



Bestelinformatie

b ₁	b ₂	b ₃	Afmetingen			h ₁	h ₂	h ₃	[g]	Artikelnr.
			l							
			[mm]							
125	98	108	7,6			70	56	53	218	1704.500
125	98	108	7,6			85	56	53	343	1704.510
125	98	108	7,6			90	56	53	356	1704.520

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."