

Hoekplaten EH 1906.



Productbeschrijving

Materiaal

- Gietijzer GG

Meer informatie


Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.


Overige producten

- Hijspennen met schroefdraad, zelfborgend


Tekening



Bestelinformatie

l ₁	l ₂	h ₁	h	Afmetingen								y	voor schroeven	Hoeveelheid bevestigingsgaten n	 [kg]	Artikelnr.
				a ±0,013	b ₂ ±0,2	l ₃ ±0,2	l ₄	l ₅	h ₂ ±0,02	s ±0,025	d					
400	-	400	475	150	150	150	100	100	275	80	M12	12	M12	4	147	1906.240
400	500	400	475	150	150	150	200	100	275	80	M12	12	M12	4	168	1906.340
500	-	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	295	1906.440
500	630	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	326	1906.540
630	-	630	725	200	200	200	200	200	410	130	M16	16	M12	6	445	1906.640

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."