

## Opspankubus • voorberekt EH 1908.



### Productbeschrijving

#### Materiaal

- Gietijzer GG

#### Meer informatie


#### Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.

#### Overige producten

- Hijspennen met schroefdraad, zelfborgend


### Tekening



### Bestelinformatie

l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> +1	h <sub>1</sub>	h	Afmetingen					y	voor schroeven	Hoeveelheid bevestigingsgaten n	[kg]	Artikelnr.
				a ±0,013 [mm]	b <sub>2</sub> ±0,2	b <sub>3</sub> ±0,2	l <sub>3</sub> ±0,2	l <sub>4</sub> ±0,2					
400	231	358	408	150	–	150	–	150	12	M12	4	100	1908.210
500	331	510	565	200	–	200	–	200	12	M12	6	209	1908.410
630	451	640	700	200	200	300	200	300	16	M16	8	495	1908.610

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."