

## Hoekplaten • eenzijdig, gelast, voorbewerkt EH 1910.



### Productbeschrijving

#### Materiaal


- staal, gelast

#### Meer informatie


#### Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.


### Tekening



### Bestelinformatie

l	Afmetingen		h	 [kg]	Artikelnr.
	b				
400	250	[mm]	450	76	<a href="#">1910.020</a>
500	330		550	125	<a href="#">1910.040</a>
630	370		650	180	<a href="#">1910.060</a>

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."