

## Opspanplaten • voorbereekt

### EH 1912.



#### Productbeschrijving

##### Materiaal


- Gietijzer GG

##### Meer informatie


##### Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.


#### Tekening



#### Bestelinformatie

$b_1 \times l_1$	Afmetingen	h +0,3	 [kg]	Artikelnr.
	[mm]			
400 x 400		40,3	45	<a href="#">1912.210</a>
400 x 500		40,3	57	<a href="#">1912.310</a>
500 x 500		40,3	71	<a href="#">1912.410</a>
500 x 630		50,3	112	<a href="#">1912.510</a>
630 x 630		50,3	142	<a href="#">1912.610</a>

#### Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."