

## Veerhulzen EH 22100.



### Productbeschrijving

Verenlichamen kunnen worden gebruikt voor lokalisatie.

### Materiaal

- Huls**
- staal, vernikkeld
  - RVS A2


- Veer**
- RVS 1.4310

### Meer informatie

### Opmerkingen

Speciale veren op aanvraag.

### Tekening



Afbeelding 1

Afbeelding 2


Afbeelding 3

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub> ±0,05	Afmetingen					Slag s [mm]	Veerkracht <sup>1)</sup>		Veerconstante [N/mm]	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	Artikelnr.
	L <sub>0</sub>	d <sub>2</sub>	L voor F1 [mm]	L voor F2	L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]				
<b>huls van staal, afgerond – Afbeelding 1</b>												
2,2	16	–	12,0	10,5	7,8	1,5	2,2	3,0	0,53	250	0,1	<a href="#">22100.0012</a>
2,6	8	–	6,5	5,2	3,8	1,3	1,1	2,0	0,70	250	0,1	<a href="#">22100.0016</a>
3,0	12	–	9,0	8,7	6,0	0,3	6,2	6,8	2,00	250	0,2	<a href="#">22100.0022</a>
3,0	16	–	13,0	10,7	8,5	2,3	4,8	8,4	1,60	250	0,3	<a href="#">22100.0024</a>
3,4	12	–	9,0	7,8	6,0	1,2	5,0	7,0	1,69	250	0,2	<a href="#">22100.0034</a>
3,4	15	–	12,0	8,2	7,3	3,8	5,9	13,3	1,95	250	0,2	<a href="#">22100.0036</a>
4,0	14	–	12,0	9,0	8,0	3,0	5,0	12,3	2,45	250	0,4	<a href="#">22100.0042</a>
5,0	16	–	13,0	10,4	8,0	2,6	8,0	15,0	2,70	250	0,6	<a href="#">22100.0052</a>
<b>huls van RVS, afgerond – Afbeelding 1</b>												
3,0	16	–	13,0	10,6	8,0	2,4	4,8	8,6	1,60	250	0,2	<a href="#">22100.0124</a>
3,6	18	–	15,0	11,5	9,0	1,5	6,7	14,5	2,24	250	0,4	<a href="#">22100.0137</a>
4,0	16	–	13,0	11,4	7,5	1,6	8,0	12,3	2,70	250	0,4	<a href="#">22100.0144</a>
<b>huls van staal, spits – Afbeelding 2</b>												
2,2	16	–	12,0	10,5	7,8	1,5	2,2	3,0	0,53	250	0,2	<a href="#">22100.0212</a>
3,0	11	–	9,0	6,7	5,0	2,3	1,6	3,4	0,78	250	0,1	<a href="#">22100.0222</a>
3,0	16	–	13,0	10,7	8,5	2,3	4,8	8,4	1,60	250	0,2	<a href="#">22100.0224</a>
<b>huls van RVS, afgerond, met kraag – Afbeelding 3</b>												
3,0	13	4,1	10,0	8,9	7,0	1,1	5,3	7,2	1,75	250	0,2	<a href="#">22100.0373</a>

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."