

Arreterbouten minimale inbouwmaten • met bevestigingsflens

EH 22110.



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Prestatie in de kleinste ruimte eisen.

Materiaal

Flensdeel

- Zamak gegoten, galvanisch verzinkt

Arreterpen

- RVS 1.4305

Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

Werking


Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreterkerf geborgd.

Meer informatie

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen													Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
d ₁ h9	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	k	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	s	F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]													[N]		[°C]		[g]	
zonder arretering – Afbeelding 1																		
4	5	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	0	5	4	12	-30	80	23	22110.1205
4	10	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	5	5	4	12	-30	80	23	22110.1210
5	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	39	22110.1215
5	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	40	22110.1220
6	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	39	22110.1225
6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	41	22110.1230
8	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	94	22110.1235
8	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	98	22110.1240
10	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	96	22110.1245
10	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	90	22110.1250

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

d ₁ h9	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	Afmetingen						Veerkracht ¹⁾		min. max.		[g]	ArtikeInr.	
						d ₄	k	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	s	F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			[N]
[mm]																		
met arretering – Afbeelding 2																		
4	5	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	0	5	4	12	-30	80	22	22110.1305
4	10	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	5	5	4	12	-30	80	23	22110.1310
5	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	38	22110.1315
5	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	39	22110.1320
6	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	38	22110.1325
6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	39	22110.1330
8	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	93	22110.1335
8	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	97	22110.1340
10	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	95	22110.1345
10	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	101	22110.1350

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."