

## Arreterbouten Compact • met zeskant kraag, met T-greep

EH 22110.



### Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen. Eenvoudige bediening, bijv. bij gebruik van veiligheidshandschoenen, met hogere ontgrendelkracht. Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte. Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreterbout volledig inschroefbaar.

### Materiaal

#### Huls

- staal, gezwart
- RVS 1.4305

#### Arreterpen

- staal, gehard
- RVS 1.4305, vernikkeld

#### Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

### Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

### Meer informatie



#### Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.  
Contramoeien kunnen apart besteld worden.

#### Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten

### Tekening





Contramoei  
22120.0116 – .0120 (staal)  
22120.0516 – .0520 (RVS)

### Bestelinformatie


d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	l <sub>2</sub>	Afmetingen					SW [mm]	Veerkracht <sup>1)</sup>		min. max.	[g]	ArtikeInr.	
		d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]				[°C]
<b>Staal</b>													
6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	-30	80	31	<a href="#">22110.0820</a>
6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	-30	80	31	<a href="#">22110.0822</a>
8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	-30	80	64	<a href="#">22110.0824</a>
8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	65	<a href="#">22110.0826</a>
10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	-30	80	66	<a href="#">22110.0828</a>
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	121	<a href="#">22110.0830</a>
<b>Roestvast staal</b>													
6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	-30	80	31	<a href="#">22110.0920</a>
6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	-30	80	31	<a href="#">22110.0922</a>
8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	-30	80	64	<a href="#">22110.0924</a>
8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	65	<a href="#">22110.0926</a>
10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	-30	80	66	<a href="#">22110.0928</a>
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	121	<a href="#">22110.0930</a>

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

### accessoires

	Afmetingen		Sleutelmaat	[g]	ArtikeInr.
	d <sub>2</sub> [mm]	[mm]			
<b>Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal</b>					
	M12 x 1,5	18	7,5	<a href="#">22120.0116</a>	
	M16 x 1,5	24	15,0	<a href="#">22120.0118</a>	
	M20 x 1,5	30	32,0	<a href="#">22120.0120</a>	
<b>Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal</b>					
	M12 x 1,5	18	7,5	<a href="#">22120.0516</a>	
	M16 x 1,5	24	15,0	<a href="#">22120.0518</a>	
	M20 x 1,5	30	32,0	<a href="#">22120.0520</a>	

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.