

Montageblok • voor arretergrendels en arreterbouten EH 22120.



Productbeschrijving

Montagehulp en extra toepassing voor arretergrendels.
Ook te gebruiken voor arreterbouten met de afmetingen 6, 8 en 10.

Materiaal

Stelschroef

- staal, gezwart, met messing stift
- RVS, met messing draadeind

Huls


- staal, gezwart
- RVS 1.4305

Meer informatie

Overige producten

- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Positioneringsbussen, voor arretergrendels en arreterbouten

Tekening



Bestelinformatie

		Afmetingen								🌡️	📦	Artikelnr.	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	k ±0,1	l ₁	l ₂ ~	l ₃	s	max.				
[mm]											[°C]	[g]	
Bevestigingsgat parallel met vergrendeling – Afbeelding 1, Staal													
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	43	22120.0345		
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	122	22120.0346		
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	109	22120.0350		
Bevestigingsgat loodrecht op arretergrendel/arreterbout – Afbeelding 2, Staal													
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	37	22120.0347		
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	106	22120.0348		
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	94	22120.0352		
Bevestigingsgat parallel met vergrendeling – Afbeelding 1, Roestvast staal													
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	43	22120.0545		
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	122	22120.0546		
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	109	22120.0550		
Bevestigingsgat loodrecht op arretergrendel/arreterbout – Afbeelding 2, Roestvast staal													
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	37	22120.0547		
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	106	22120.0548		
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	94	22120.0552		

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.