

## Precisie arreterpennen • met een cilindrische opname

EH 22130.



### Productbeschrijving

De precisie arreterbouten met bussen zijn een optimale combinatie voor snel positioneren en fixeren.

De precieze tolerantie van de de arreterbout en de bus garanderen een hoge herhaalnauwkeurigheid.

### Materiaal

#### Stift

- gehard staal, gezwart en geslepen

#### Bus

- gehard staal, gezwart en geslepen

#### Huls

- gehard staal, gezwart en geslepen

#### Kogelknop

- thermoplast, zwartgrijs

### Montage

Voor een nauwkeurige afstelling dienen de grijpkogel en plunjer na montage vetvrij te worden verlijmd. Gedetailleerde montage-instructies kunt u als PDF-bestand downloaden onder "Documenten".

### Werking


Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken en 90° gedraaid.

### Meer informatie

### Opmerkingen

Bussen moeten apart besteld worden.

### Tekening



### Bestelinformatie


d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> n6	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	Afmetingen						Veerkracht <sup>1)</sup>		Artikelnr.			
					l <sub>1</sub> min.	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
					[mm]						[N]		[g]			
-0,005 -0,01																
<b>zonder arretering – Afbeelding 1</b>																
10	19	16	25	M 6	10	2,5	31	13	25,0	–	15	30	79	<a href="#">22130.0010</a>		
12	23	20	32	M 8	10	3,0	35	13	33,0	–	15	35	138	<a href="#">22130.0012</a>		
16	28	25	40	M10	10	3,0	42	13	41,5	–	20	50	226	<a href="#">22130.0016</a>		
20	33	30	40	M10	10	3,0	50	13	41,5	–	36	63	350	<a href="#">22130.0020</a>		
25	42	38	50	M10	10	3,0	60	13	51,0	–	20	73	649	<a href="#">22130.0025</a>		

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde


d <sub>1</sub> -0,005 -0,01	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> n6	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	Afmetingen						Veerkracht <sup>1)</sup>		[g]	Artikelnr.	
					l <sub>1</sub> min.	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
[mm]													[N]	[g]	
<b>met arretering – Afbeelding 2</b>															
10	19	16	25	M 6	10	2,5	31	13	25,0	36,5	15	30	79	22130.0060	
12	23	20	32	M 8	10	3,0	35	13	33,0	44,5	15	35	136	22130.0062	
16	28	25	40	M10	10	3,0	42	13	41,5	53,0	20	50	228	22130.0066	
20	33	30	40	M10	10	3,0	50	13	41,5	53,0	36	63	349	22130.0070	
25	42	38	50	M10	10	3,0	60	13	51,0	62,5	20	73	650	22130.0075	

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

### accessoires

	d <sub>1</sub> +0,005	d <sub>2</sub>	Afmetingen		[g]	Artikelnr.	
			d <sub>3</sub> n6	l <sub>1</sub> min.			l <sub>2</sub>
[mm]							
<b>Dop voor precisie- arreterpennen, cilindrisch – Afbeelding 3</b>							
	10	19	16	11	8,5	11	22130.0090
	12	23	20	13	10,0	22	22130.0092
	16	28	25	17	14,0	40	22130.0093
	20	33	30	16	13,0	51	22130.0094
	25	42	38	19	16,0	99	22130.0096

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.