

Deurgrendels

EH 22260.



Productbeschrijving


Materiaal

- sintermetaal

Montage

Niet geschikt voor montage middels lassen.
Verbinden middels een pen.

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂ H8	d ₃	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
			b ₁	b ₂	b ₃	b ₄		
[mm]								
Rechts vergrendelend								
35	8	18	15	7	3	7,0	33	22260.0008
35	10	18	15	7	3	7,0	31	22260.0010
65	12	23	20	10	5	7,2	103	22260.0012
80	16	27	24	12	6	8,8	174	22260.0016
Links vergrendelend								
35	8	18	15	7	3	7,0	34	22260.0108
35	10	18	15	7	3	7,0	31	22260.0110
65	12	23	20	10	5	7,2	103	22260.0112
80	16	27	24	12	6	8,8	175	22260.0116

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."