

Zwenschijven • DIN 6371 met platkopschroef DIN 923
EH 22280.



Productbeschrijving

Materiaal

Schroef met platte kop

- staal, gezwart, kwaliteit 5.8


Zwenschijf

- temperstaal, veredeld, gezwart


Montage

De C-sluitringen kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde bout. U kunt met de klok mee of tegen de klok in draaien.


Tekening



Bestelinformatie

Nominale maat d_3 [mm]	Afmetingen [mm]								geschikte schroef [mm]	 [g]	Artikelnr.
	b	d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	l_4	s -0,2			
6	7,5	38	9	19,6	11	29,0	19	9,8	M6 x 10	66	22280.0006
8	9,5	43	9	21,6	14	32,5	21	9,8	M6 x 10	81	22280.0008
10	11,5	48	9	23,6	17	36,5	23	9,8	M6 x 10	99	22280.0010
12	13,5	61	11	29,6	22	45,0	29	11,8	M8 x 12	192	22280.0012
16	17,5	68	11	33,6	25	50,0	33	11,8	M8 x 12	229	22280.0016
20	21,5	74	11	36,6	28	55,0	36	11,8	M8 x 12	265	22280.0020
24	25,5	82	11	40,6	32	62,0	40	15,8	M8 x 16	430	22280.0024
30	32,0	97	11	49,0	39	73,0	48	15,8	M8 x 16	584	22280.0030

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."