

## Oliepeilglazen EH 22860.



### Productbeschrijving

Oliepeilglazen kunnen worden gebruikt voor niveauregeling in tanks zonder overdruk.

#### Materiaal

##### Afdichting

- olie- en benzinebestendig

##### Reflector

- kunststof, wit

##### Ringmoer

- aluminium Al


##### Olie-kijkglas

- plexiglas (PMMA) glashelder

#### Montage

Zonder schroefdraad in boring  $\varnothing$  H11 monteerbaar. Afdichting geschiedt middels aantrekken van de ringmoer.

### Tekening




### Bestelinformatie

Grootte (kijkopening) $d_1$	Afmetingen							Boring D H11 [mm]	Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
	$d_2$	$d_3$	$x$ ~ [mm]	$l_1$	$b$ min.	$h$	$e$		min.	max.		
<b>zonder olieniveau aanduiding</b>												
16	25	2,2	15	3,5	9	–	21,0	20	-20	70	9,1	22860.0016
22	35	3,0	15	4,5	10	–	30,0	28	-20	70	18,0	22860.0022
32	45	3,0	18	5,5	12	–	40,0	38	-20	70	34,0	22860.0032
50	64	3,0	22	5,5	14	–	58,5	58	-20	70	87,0	22860.0050
<b>met olieniveau aanduiding</b>												
16	25	2,2	15	3,5	9	5	21,0	20	-20	70	9,2	22860.0116
22	35	3,0	15	4,5	10	6	30,0	28	-20	70	18,0	22860.0122
32	45	3,0	18	5,5	12	8	40,0	38	-20	70	33,0	22860.0132
50	64	3,0	22	5,5	14	10	58,5	58	-20	70	85,0	22860.0150

### accessoires

Grootte (kijkopening) $d_1$	Afmetingen		$e$	Gewicht [g]	Artikelnr.
	$d$ $h_9$ [mm]				
<b>Montagegereedschap</b>					
	16	2,0	21,0	16	22860.0816
	22	2,8	30,0	30	22860.0822
	32	2,8	40,0	36	22860.0832
	50	2,8	58,5	49	22860.0850

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.