

Verlengmoeren • (hoogte 3 d)

EH 23090.



Productbeschrijving

In vergelijking tot een zeskantmoer volgens DIN 6330 zijn de verlengmoeren langwerpiger en bijzonder geschikt als verbindingstuk voor draadeinden.

Materiaal


- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd

Meer informatie

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Tekening



Bestelinformatie

d	Afmetingen			[g]	Artikelnr.
	e	m	s		
		[mm]			
M 6	11,5	18	10	8,7	23090.0006
M 8	15,0	24	13	19,0	23090.0008
M10	18,5	30	16	35,0	23090.0010
M12	20,8	36	18	50,0	23090.0012
M14	24,2	42	21	79,0	23090.0014
M16	27,7	48	24	119,0	23090.0016
M20	34,6	60	30	228,0	23090.0020
M24	41,6	72	36	403,0	23090.0024
M30	53,1	90	46	819,0	23090.0030
M36	63,5	108	55	1386,0	23090.0036

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.