

Verlengondersteuning · voor spanijzers recht, geribbeld met verstelbaar contradeel EH 23185.



Productbeschrijving

De steunverlenging wordt op het contradeel van het spanijzer geschroefd EH 23185. voor het verlengen van de spanhoogte (afmeting H_2). De spanhoogte kan door het verlengstuk traploos versteld worden

Materiaal


Huls

- staal, getempert, galvanisch verzinkt


Steunbout

- temperstaal, kwaliteit 8.8, zwart

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	l	d ₂	d ₃	Afmetingen						voor klemmen d ₁ [mm]	 [g]	Artikelnr.
				d ₄	h ₁	h ₂	a	b	k			
M10	39	30	M5	44	8	8 – 30	10	30	30	13	148	23185.0410
M12	49	36	M5	54	10	10 – 37	16	42	35	17	345	23185.0412
M12	94	36	M5	54	10	10 – 80	16	42	35	17	473	23185.0413
M16	55	42	M5	60	13	13 – 41	20	50	40	21	494	23185.0416
M16	90	42	M5	60	13	13 – 73	20	50	40	21	640	23185.0417
M20	69	50	M6	70	16	16 – 52	25	46	50	25	1136	23185.0420
M20	109	50	M6	70	16	16 – 91	25	46	50	25	1001	23185.0421

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."