

Trek-/Drukklemmen

EH 23229.



Productbeschrijving

De klem is geschikt voor het gemakkelijk en veilig positioneren van werkstukken of componenten op aanslagen en steunpunten voorafgaand aan het klemmen of monteren.

Omdat de druk-/trekklem aan beide zijden is voorzien van schroefdraad, is het mogelijk om elementen te bevestigen die zijn aangepast aan het werkstuk, bijvoorbeeld prisma's, klembouten, zelfuitlijnende pads.

Materiaal

Stift

- staal, gezwart


Huls

- staal, verzinkt

Veer

- RVS 1.4310


Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen				l ₁ -1	l ₂ ±0,5	l ₃	l ₄ -0,5	Slag s [mm]	SW		Veerkracht		[g]	Artikelnr.
		d ₃	d ₄	[mm]	SW ₁						SW ₂	F ₁ ~	F ₂ ~	[N]		
Lichte veerkracht																
M12	M4 x 8	7	6	11,0	4,5	5	1,5	3,5	10	6	5	20	5,1	23229.0005		
M12	M4 x 8	7	6	18,5	7,0	5	1,5	6,0	10	6	5	20	8,7	23229.0010		
M12	M4 x 8	7	6	26,0	11,0	5	1,5	10,0	10	6	5	20	13,0	23229.0015		
Standaard veerkracht																
M12	M4 x 8	7	6	11,0	4,5	5	1,5	3,0	10	6	10	45	5,3	23229.0020		
M12	M4 x 8	7	6	18,5	7,0	5	1,5	5,0	10	6	10	45	8,7	23229.0025		
M12	M4 x 8	7	6	26,0	11,0	5	1,5	8,0	10	6	10	45	14,0	23229.0030		
M18 x 1,5	M6 x 12	11	10	18,0	6,0	6	2,0	4,0	16	9	30	120	22,0	23229.0050		
M18 x 1,5	M6 x 12	11	10	31,5	11,5	6	2,0	7,0	16	9	30	120	42,0	23229.0055		
M18 x 1,5	M6 x 12	11	10	45,0	16,0	6	2,0	12,5	16	9	60	180	63,0	23229.0060		
Sterke veerkracht																
M12	M4 x 8	7	6	11,0	4,5	5	1,5	3,0	10	6	20	90	5,4	23229.0035		
M12	M4 x 8	7	6	18,5	7,0	5	1,5	5,0	10	6	20	90	9,0	23229.0040		
M12	M4 x 8	7	6	26,0	11,0	5	1,5	8,0	10	6	20	90	14,0	23229.0045		

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."