

Aandrukelement • met pennen, tegen draaien beschermd

EH 23230.



Productbeschrijving

Het aandrukelement is geschikt voor het eenvoudig en veilig positioneren van werkstukken of componenten op aanslagen en steunpunten voorafgaand aan het klemmen of monteren. Op onze types met draadbus kan een individueel aan het werkstuk aangepast element gemonteerd worden.

Materiaal

Stift

- staal, gehard, gezwart

Huls

- staal, galvanisch verzinkt

Stelschroef

- staal, gezwart, met messing stift

Montageblok

- Zamak, geplastificeerd, zwart


Knop

- staal, gezwart

Borgmoer

- staal, gezwart

Tekening



Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Bestelinformatie


Afmetingen																Slag	SW		Veerkracht ¹⁾		🌡️	📦	Artikelnr.			
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	t	r	b	k	s	SW ₁	SW ₂	F ₁	F ₂	max.				
[mm]																[mm]	[mm]		[N]		[°C]	[g]				
met draadbus – Afbeelding 1																										
M12 x 1,5	9,0	21	M4	M4	4,3	46,0	19	26	14	11,5	35	6	8	–	12	25	6	8	19	16	35	100	85			23230.0510
M16 x 1,5	12,0	21	M5	M5	5,3	56,0	27	34	18	15,5	47	8	10	–	14	35	8	10	24	25	71	100	153			23230.0512
M20 x 1,5	14,5	25	M6	M5	5,3	69,5	33	34	18	15,5	47	10	12	–	14	35	10	12	30	40	130	100	213			23230.0514

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Afmetingen																	Slag s [mm]	SW		Veerkracht ¹⁾		max. [°C]	[g]	ArtikeInr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ -0,2	l ₆	l ₇	t min.	r	b	k		SW ₁	SW ₂	F ₁	F ₂			
met kogelpunt – Afbeelding 2																								
M12 x 1,5	9,0	21	–	M4	4,3	46,0	19	26	14	11,5	35	6	–	–	12	25	6	8	19	16	35	100	85	23230.0530
M16 x 1,5	12,0	21	–	M5	5,3	56,0	27	34	18	15,5	47	8	–	–	14	35	8	10	24	25	71	100	152	23230.0532
M20 x 1,5	14,5	25	–	M5	5,3	69,5	33	34	18	15,5	47	10	–	–	14	35	10	12	30	40	130	100	209	23230.0534
met stift, afgerond – Afbeelding 3																								
M12 x 1,5	9,0	21	–	M4	4,3	46,0	19	26	14	11,5	35	6	–	4,5	12	25	6	8	19	16	35	100	84	23230.0550
M16 x 1,5	12,0	21	–	M5	5,3	56,0	27	34	18	15,5	47	8	–	6,0	14	35	8	10	24	25	71	100	155	23230.0552
M20 x 1,5	14,5	25	–	M5	5,3	69,5	33	34	18	15,5	47	10	–	7,2	14	35	10	12	30	40	130	100	213	23230.0554
met prisma – Afbeelding 4																								
M12 x 1,5	9,0	21	–	M4	4,3	46,0	19	26	14	11,5	35	6	–	–	12	25	6	4	19	16	35	100	84	23230.0570
M16 x 1,5	12,0	21	–	M5	5,3	56,0	27	34	18	15,5	47	8	–	–	14	35	8	6	24	25	71	100	152	23230.0572
M20 x 1,5	14,5	25	–	M5	5,3	69,5	33	34	18	15,5	47	10	–	–	14	35	10	8	30	40	130	100	208	23230.0574

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."