

Spie-spansegmenten • met schroefbevestigde draad, M12

EH 23250.



Productbeschrijving

Door het indraaien van de spanbout bewegen de twee spanklauwen naar buiten en drukken de werkstukken tegen een vaste aanslag. Spanweg bij M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Materiaal

Huls

- gereedschapstaal, gehard, blank

Schroef

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 12.9

Veer

- verenstaal

Klemklauwen


- gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart

Meer informatie

Overige producten

- Spie-spansegmenten

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	l ₁ min.	Afmetingen					[g]	Artikelnr.
		l ₁ max.	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂		
[mm]								
spanbek met schroefdraad aan beide zijden – Afbeelding 1								
M12	47,0	54,0	41	30	22	4	303	23250.0513
spanbek, vlak en geribbeld – Afbeelding 2								
M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0514
spanbek, vlak en met schroefdraad – Afbeelding 3								
M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0515

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."