

Klemhaken wisselen • met horizontale basis

EH 23330.



Productbeschrijving

Dankzij de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de spanklemmen veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen. De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik. Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, glijbestendig, met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

Materiaal

Spanplaat

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
- Roestvast staal

Klinknagel

- Roestvast staal


Greep

- kunststof

Blokkering

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
- Roestvast staal



Tekening




Bestelinformatie

Nominale maat	Afmetingen																			Klemkrac			Artikelnr.		
	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂ min.	l ₂ max.	l ₃	l ₄	l ₅ min.	l ₅ max.	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁ [kN]	min. [°C]		max. [°C]	[g]
Staal																									
3	5,2	4	38,0	19,5 – 23,5	18	12	47,0	99,0	125	159	42,0	76	69	11	38,0	72	6,4	13	26,0	26	1,6	-10	80	143	23330.3003
4	6,5	6	48,0	24,5 – 32,0	23	19	70,0	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8,0	19	35,0	39	3,2	-10	80	365	23330.3004
5	8,5	8	64,3	35,0 – 46,0	30	26	94,5	171,5	209	273	66,0	130	111	19	59,0	123	9,5	32	53,5	56	7,0	-10	80	821	23330.3005
Roestvast staal																									
3	5,2	4	38,0	19,5 – 23,5	18	12	47,0	99,0	125	159	42,0	76	69	11	38,0	72	6,4	13	26,0	26	1,6	-10	80	144	23330.3103
4	6,5	6	48,0	24,5 – 32,0	23	19	70,0	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8,0	19	35,0	39	3,2	-10	80	365	23330.3104
5	8,5	8	64,3	35,0 – 46,0	30	26	94,5	171,5	209	273	66,0	130	111	19	59,0	123	9,5	32	53,5	56	7,0	-10	80	821	23330.3105

accessoires

	Nominale maat	l ₉ [mm]	b ₃ [mm]	d ₁ [mm]	l ₄ [mm]	[g]	Artikelnr.
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Staal							
	3	26	18	5,2	11	15	23330.9023
	4	39	23	6,5	14	42	23330.9024
	5	56	30	8,5	19	108	23330.9025
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Roestvast staal							
 No Photo available	3	26	18	5,2	11	15	23330.9523
	4	39	23	6,5	14	42	23330.9524
	5	56	30	8,5	19	108	23330.9525

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.