

Voetplaten • voor positioneerboring  
EH 23700.



Productbeschrijving

Materiaal

Huls

- staal, gezwart


Slijtgedelen

- temperstaal

Trekstang

- speciaal staal


Tekening



Bestelinformatie

a	b	c	Afmetingen			Artikelnr.
			g [mm]	i	p	
8	25	65	M12	12,5	27	23700.0712
12	30	78	M16	14,0	33	23700.0716

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."