

Draaigrendels • dubbelzijdig

EH 24100.



Productbeschrijving

Voor het vergrendelen van deuren, laden, maar ook te gebruiken als transporthulp etc. De verdraaiing is 4 x 90° vergrendelbaar.

Materiaal

Hefboom

- Zamak, zilver gelijk RAL 9006
- Zamak, zwart gelijk RAL 9005


Binnendelen

- sintermetaal

Schroef

- RVS A2 (ISO 10642)

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	Afmetingen					SW	Belastbaarheid max.	[g]	Artikelnr.				
				b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄								
													[mm]	[N]		
zilver																
M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	500	94	24100.0601				
M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	1000	225	24100.0651				
zwart																
M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	500	94	24100.0602				
M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	1000	225	24100.0652				

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."