

Beugelgrepen • met steuning
EH 24310.



Productbeschrijving

U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.
Deze afgeronde beugels worden gekenmerkt door hun ergonomische en stabiele constructie en hun eenvoudige en tijdloze design.

Materiaal

- Greep**
- staal, verchromd
 - staal, geplastificeerd, zwart
 - RVS 1.4305, mat gestraald


Steuning

- Zamak, vernikkeld
- Roestvast staal

Montage

De steuning zorgt voor een goed draagvlak. Geschikte ringen worden los meegeleverd.

Tekening



Bestelinformatie

d ₁		l ±0,5	Afmetingen				 [g]	Artikelnr.
d ₂			d ₃	h	r	t min.		
[mm]								
staal, verchromd								
8	55	M4	12	35	10	8	41	24310.0010
8	64	M4	12	35	10	8	44	24310.0020
8	88	M4	12	35	10	8	54	24310.0030
8	96	M4	12	35	10	8	57	24310.0040
8	100	M4	12	35	10	8	60	24310.0050
8	120	M4	12	35	10	8	66	24310.0060
8	128	M4	12	35	10	8	69	24310.0110
10	88	M5	15	43	12	12	91	24310.0120
10	100	M5	15	43	12	12	98	24310.0130
10	120	M5	15	43	12	12	109	24310.0140
10	180	M5	15	43	12	12	146	24310.0150
10	200	M5	15	43	12	12	161	24310.0160
10	235	M5	15	43	12	12	183	24310.0170
staal, geplastificeerd, zwart								
6	32	M3	9	26	7	7	20	24310.0205
6	45	M3	9	26	7	7	21	24310.0215
6	55	M3	9	26	7	7	22	24310.0225
6	64	M3	9	26	7	7	24	24310.0235
6	88	M3	9	26	7	7	29	24310.0245
8	55	M4	12	35	10	8	41	24310.0310
8	64	M4	12	35	10	8	44	24310.0320
8	88	M4	12	35	10	8	54	24310.0330
8	96	M4	12	35	10	8	57	24310.0340

d ₁	l ±0,5	d ₂	Afmetingen				 [g]	ArtikelNr.
			d ₃ [mm]	h	r	t min.		
8	100	M4	12	35	10	8	60	24310.0350
8	120	M4	12	35	10	8	66	24310.0360
8	128	M4	12	35	10	8	69	24310.0410
10	88	M5	15	43	12	12	91	24310.0420
10	100	M5	15	43	12	12	98	24310.0430
10	120	M5	15	43	12	12	109	24310.0440
10	180	M5	15	43	12	12	146	24310.0450
10	200	M5	15	43	12	12	161	24310.0460
10	235	M5	15	43	12	12	183	24310.0470
RVS 1.4305								
6	32	M3	9	26	7	7	20	24310.0210
6	45	M3	9	26	7	7	21	24310.0220
6	55	M3	9	26	7	7	22	24310.0230
6	64	M3	9	26	7	7	24	24310.0240
6	88	M3	9	26	7	7	29	24310.0250
8	55	M4	12	35	10	8	41	24310.0510
8	64	M4	12	35	10	8	44	24310.0520
8	88	M4	12	35	10	8	54	24310.0530
8	96	M4	12	35	10	8	57	24310.0540
8	100	M4	12	35	10	8	60	24310.0550
8	120	M4	12	35	10	8	66	24310.0560
8	128	M4	12	35	10	8	69	24310.0610
10	88	M5	15	43	12	12	91	24310.0620
10	100	M5	15	43	12	12	98	24310.0630
10	120	M5	15	43	12	12	109	24310.0640
10	180	M5	15	43	12	12	146	24310.0650
10	200	M5	15	43	12	12	161	24310.0660
10	235	M5	15	43	12	12	183	24310.0670

Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.