

## Buisvormige handgrepen • straight, front mounting

EH 24321.



### Productbeschrijving

Buisvormige handgrepen worden bijvoorbeeld gebruikt op machinedeuren.

### Materiaal

#### Greep

- Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
- Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

#### Handle shank

- aluminium, geanodiseerd
- aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur

#### Deksel


- kunststof, lichtgrijs

### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

### Tekening



### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0,25	a	Afmetingen					[g]	Artikelnr.
			b <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>		
									[mm]
<b>zilver gelijk aan RAL 9006</b>									
28	200	14	25	M6	50	66	214	320	<a href="#">24321.0700</a>
28	250	14	25	M6	50	66	264	320	<a href="#">24321.0705</a>
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	<a href="#">24321.0710</a>
28	350	14	25	M6	50	66	364	400	<a href="#">24321.0715</a>
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	<a href="#">24321.0720</a>
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	<a href="#">24321.0725</a>
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	<a href="#">24321.0730</a>
<b>zwart gelijk aan RAL 9005</b>									
28	200	14	25	M6	50	66	214	300	<a href="#">24321.0800</a>
28	250	14	25	M6	50	66	264	360	<a href="#">24321.0805</a>
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	<a href="#">24321.0810</a>

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0,25	a	Afmetingen					[g]	Artikelnr.
			b <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>		
[mm]									
28	350	14	25	M6	50	66	364	380	<a href="#">24321.0815</a>
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	<a href="#">24321.0820</a>
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	<a href="#">24321.0825</a>
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	<a href="#">24321.0830</a>

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."