

## verstelbare klemhefbomen • met klemschroef

EH 24410.



### Productbeschrijving

Verstelbare spanhendels vinden veelzijdige toepassingen wanneer het toepassingsgebied beperkt is of een specifieke hendelpositie vereist is.

### Materiaal

#### Hefboom

- zinkspluitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur
- Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
- Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

#### Binnendelen

- staal, gezwart, kwaliteit 5.8

#### Schroef

- staal, gezwart, kwaliteit 5.8

### Werking

**Door heffen van de hefboom** wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

### Meer informatie

### Opmerkingen

Het draadeind kan vervangen worden.

### Verwijzingen

De uitvoering met kogelkop (foto 3) kan gecombineerd worden met het drukstuk, kunststof (EH 22570.).

### Overige producten

- Drukstukken, kunststof

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen													[g]	Artikelnr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[mm]				
met plastic drukpen – Afbeelding 1, oranje															
14	M 6	16	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	40		24410.0141		
14	M 6	20	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	38		24410.0151		
14	M 6	25	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	38		24410.0161		
14	M 6	32	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	40		24410.0171		
14	M 6	40	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	41		24410.0181		
14	M 6	50	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	45		24410.0191		
18	M 8	20	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	81		24410.0341		
18	M 8	25	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	80		24410.0351		
18	M 8	32	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	86		24410.0361		
18	M 8	40	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	81		24410.0371		
18	M 8	50	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	84		24410.0381		

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	Afmetingen							[g]	Artikelnr.
				d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		
[mm]												
18	M 8	63	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	95	24410.0391
18	M10	20	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	128	24410.0441
18	M10	25	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	130	24410.0451
18	M10	32	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	134	24410.0461
18	M10	40	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	94	24410.0471
18	M10	50	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	100	24410.0481
18	M10	63	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	148	24410.0491
<b>met plastic drukpen – Afbeelding 1, zilver</b>												
14	M 6	16	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	40	24410.0143
14	M 6	20	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	38	24410.0153
14	M 6	25	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	38	24410.0163
14	M 6	32	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	40	24410.0173
14	M 6	40	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	41	24410.0183
14	M 6	50	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	45	24410.0193
18	M 8	20	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	81	24410.0343
18	M 8	25	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	80	24410.0353
18	M 8	32	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	86	24410.0363
18	M 8	40	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	81	24410.0373
18	M 8	50	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	84	24410.0383
18	M 8	63	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	95	24410.0393
18	M10	20	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	128	24410.0443
18	M10	25	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	130	24410.0453
18	M10	32	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	134	24410.0463
18	M10	40	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	94	24410.0473
18	M10	50	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	100	24410.0483
18	M10	63	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	148	24410.0493
<b>met plastic drukpen – Afbeelding 1, zwart</b>												
14	M 6	16	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	40	24410.0144
14	M 6	20	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	38	24410.0154
14	M 6	25	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	38	24410.0164
14	M 6	32	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	40	24410.0174
14	M 6	40	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	41	24410.0184
14	M 6	50	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,0	45	24410.0194
18	M 8	20	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	81	24410.0344
18	M 8	25	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	80	24410.0354
18	M 8	32	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	86	24410.0364
18	M 8	40	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	81	24410.0374
18	M 8	50	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	84	24410.0384
18	M 8	63	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,0	95	24410.0394
18	M10	20	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	128	24410.0444
18	M10	25	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	130	24410.0454
18	M10	32	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	134	24410.0464
18	M10	40	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	94	24410.0474
18	M10	50	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	100	24410.0484
18	M10	63	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	2,0	148	24410.0494
<b>met messing drukpen – Afbeelding 1, oranje</b>												
14	M 6	16	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	36	24410.1141
14	M 6	20	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	37	24410.1151
14	M 6	25	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	44	24410.1161
14	M 6	32	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	45	24410.1171
14	M 6	40	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	40	24410.1181
14	M 6	50	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	42	24410.1191
18	M 8	20	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	83	24410.1341
18	M 8	25	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	76	24410.1351
18	M 8	32	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	78	24410.1361
18	M 8	40	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	80	24410.1371
18	M 8	50	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	91	24410.1381
18	M 8	63	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	88	24410.1391
18	M10	20	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	127	24410.1441
18	M10	25	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	129	24410.1451

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	Afmetingen							[g]	Artikelnr.
				d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		
[mm]												
18	M10	32	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	133	24410.1461
18	M10	40	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	137	24410.1471
18	M10	50	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	142	24410.1481
18	M10	63	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	147	24410.1491
<b>met messing drukpen – Afbeelding 1, zilver</b>												
14	M 6	16	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	36	24410.1143
14	M 6	20	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	37	24410.1153
14	M 6	25	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	44	24410.1163
14	M 6	32	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	45	24410.1173
14	M 6	40	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	40	24410.1183
14	M 6	50	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	42	24410.1193
18	M 8	20	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	83	24410.1343
18	M 8	25	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	76	24410.1353
18	M 8	32	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	78	24410.1363
18	M 8	40	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	80	24410.1373
18	M 8	50	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	91	24410.1383
18	M 8	63	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	88	24410.1393
18	M10	20	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	127	24410.1443
18	M10	25	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	129	24410.1453
18	M10	32	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	133	24410.1463
18	M10	40	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	137	24410.1473
18	M10	50	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	142	24410.1483
18	M10	63	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	147	24410.1493
<b>met messing drukpen – Afbeelding 1, zwart</b>												
14	M 6	16	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	36	24410.1144
14	M 6	20	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	37	24410.1154
14	M 6	25	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	44	24410.1164
14	M 6	32	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	45	24410.1174
14	M 6	40	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	40	24410.1184
14	M 6	50	10,0	3,5	24,5	4,0	3	35	45	1,3	42	24410.1194
18	M 8	20	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	83	24410.1344
18	M 8	25	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	76	24410.1354
18	M 8	32	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	78	24410.1364
18	M 8	40	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	80	24410.1374
18	M 8	50	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	91	24410.1384
18	M 8	63	13,5	5,0	31,0	6,5	3	45	62	1,3	88	24410.1394
18	M10	20	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	127	24410.1444
18	M10	25	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	129	24410.1454
18	M10	32	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	133	24410.1464
18	M10	40	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	137	24410.1474
18	M10	50	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	142	24410.1484
18	M10	63	13,5	6,5	31,0	6,5	3	45	62	1,9	147	24410.1494
<b>met drukpen – Afbeelding 2, oranje</b>												
14	M 6	16	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	39	24410.2141
14	M 6	20	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	40	24410.2151
14	M 6	25	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	41	24410.2161
14	M 6	32	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	42	24410.2171
14	M 6	40	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	43	24410.2181
14	M 6	50	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	45	24410.2191
18	M 8	20	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	78	24410.2341
18	M 8	25	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	79	24410.2351
18	M 8	32	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	81	24410.2361
18	M 8	40	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	83	24410.2371
18	M 8	50	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	86	24410.2381
18	M 8	63	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	91	24410.2391
18	M10	20	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	80	24410.2441
18	M10	25	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	132	24410.2451
18	M10	32	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	136	24410.2461
18	M10	40	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	140	24410.2471
18	M10	50	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	145	24410.2481
18	M10	63	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	150	24410.2491

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	Afmetingen								[g]	Artikelnr.
			d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		
[mm]												
<b>met drukpen – Afbeelding 2, zilver</b>												
14	M 6	16	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	39	<a href="#">24410.2143</a>
14	M 6	20	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	40	<a href="#">24410.2153</a>
14	M 6	25	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	41	<a href="#">24410.2163</a>
14	M 6	32	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	42	<a href="#">24410.2173</a>
14	M 6	40	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	43	<a href="#">24410.2183</a>
14	M 6	50	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	45	<a href="#">24410.2193</a>
18	M 8	20	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	78	<a href="#">24410.2343</a>
18	M 8	25	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	79	<a href="#">24410.2353</a>
18	M 8	32	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	81	<a href="#">24410.2363</a>
18	M 8	40	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	83	<a href="#">24410.2373</a>
18	M 8	50	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	86	<a href="#">24410.2383</a>
18	M 8	63	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	91	<a href="#">24410.2393</a>
18	M10	20	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	80	<a href="#">24410.2443</a>
18	M10	25	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	132	<a href="#">24410.2453</a>
18	M10	32	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	136	<a href="#">24410.2463</a>
18	M10	40	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	140	<a href="#">24410.2473</a>
18	M10	50	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	145	<a href="#">24410.2483</a>
18	M10	63	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	150	<a href="#">24410.2493</a>
<b>met drukpen – Afbeelding 2, zwart</b>												
14	M 6	16	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	39	<a href="#">24410.2144</a>
14	M 6	20	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	40	<a href="#">24410.2154</a>
14	M 6	25	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	41	<a href="#">24410.2164</a>
14	M 6	32	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	42	<a href="#">24410.2174</a>
14	M 6	40	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	43	<a href="#">24410.2184</a>
14	M 6	50	10,0	4,0	24,5	4,0	3	35	45	1,8	45	<a href="#">24410.2194</a>
18	M 8	20	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	78	<a href="#">24410.2344</a>
18	M 8	25	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	79	<a href="#">24410.2354</a>
18	M 8	32	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	81	<a href="#">24410.2364</a>
18	M 8	40	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	83	<a href="#">24410.2374</a>
18	M 8	50	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	86	<a href="#">24410.2384</a>
18	M 8	63	13,5	6,0	31,0	6,5	3	45	62	1,8	91	<a href="#">24410.2394</a>
18	M10	20	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	80	<a href="#">24410.2444</a>
18	M10	25	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	132	<a href="#">24410.2454</a>
18	M10	32	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	136	<a href="#">24410.2464</a>
18	M10	40	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	140	<a href="#">24410.2474</a>
18	M10	50	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	145	<a href="#">24410.2484</a>
18	M10	63	13,5	8,0	31,0	6,5	3	45	62	3,5	150	<a href="#">24410.2494</a>
<b>met kogeltap – Afbeelding 3, oranje</b>												
14	M 6	16	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	35	<a href="#">24410.3141</a>
14	M 6	20	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	36	<a href="#">24410.3151</a>
14	M 6	25	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	37	<a href="#">24410.3161</a>
14	M 6	32	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	38	<a href="#">24410.3171</a>
14	M 6	40	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	39	<a href="#">24410.3181</a>
14	M 6	50	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	41	<a href="#">24410.3191</a>
18	M 8	20	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	74	<a href="#">24410.3341</a>
18	M 8	25	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	75	<a href="#">24410.3351</a>
18	M 8	32	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	77	<a href="#">24410.3361</a>
18	M 8	40	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	90	<a href="#">24410.3371</a>
18	M 8	50	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	82	<a href="#">24410.3381</a>
18	M 8	63	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	87	<a href="#">24410.3391</a>
18	M10	20	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	126	<a href="#">24410.3441</a>
18	M10	25	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	128	<a href="#">24410.3451</a>
18	M10	32	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	132	<a href="#">24410.3461</a>
18	M10	40	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	136	<a href="#">24410.3471</a>
18	M10	50	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	141	<a href="#">24410.3481</a>
18	M10	63	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	146	<a href="#">24410.3491</a>
<b>met kogeltap – Afbeelding 3, zilver</b>												
14	M 6	16	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	35	<a href="#">24410.3143</a>
14	M 6	20	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	36	<a href="#">24410.3153</a>
14	M 6	25	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	37	<a href="#">24410.3163</a>
14	M 6	32	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	38	<a href="#">24410.3173</a>

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	Afmetingen							[g]	ArtikeInr.
				d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		
[mm]												
14	M 6	40	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	39	24410.3183
14	M 6	50	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	41	24410.3193
18	M 8	20	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	74	24410.3343
18	M 8	25	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	75	24410.3353
18	M 8	32	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	77	24410.3363
18	M 8	40	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	90	24410.3373
18	M 8	50	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	82	24410.3383
18	M 8	63	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	87	24410.3393
18	M10	20	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	126	24410.3443
18	M10	25	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	128	24410.3453
18	M10	32	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	132	24410.3463
18	M10	40	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	136	24410.3473
18	M10	50	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	141	24410.3483
18	M10	63	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	146	24410.3493
met kogeltap – Afbeelding 3, zwart												
14	M 6	16	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	35	24410.3144
14	M 6	20	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	36	24410.3154
14	M 6	25	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	37	24410.3164
14	M 6	32	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	38	24410.3174
14	M 6	40	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	39	24410.3184
14	M 6	50	10,0	4,5+0,05	24,5	4,0	3	35	45	3,6	41	24410.3194
18	M 8	20	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	74	24410.3344
18	M 8	25	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	75	24410.3354
18	M 8	32	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	77	24410.3364
18	M 8	40	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	90	24410.3374
18	M 8	50	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	82	24410.3384
18	M 8	63	13,5	6,1+0,05	31,0	6,5	3	45	62	3,6	87	24410.3394
18	M10	20	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	126	24410.3444
18	M10	25	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	128	24410.3454
18	M10	32	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	132	24410.3464
18	M10	40	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	136	24410.3474
18	M10	50	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	141	24410.3484
18	M10	63	13,5	7,8+0,05	31,0	6,5	3	45	62	4,3	146	24410.3494

**Voldoet**

**Conform RoHS**

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

**Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w**

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

**Bevat propositie 65 stoffen**



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."