

Knevelmoeren • DIN 6307 met losse knevel EH 24510.




Productbeschrijving

Bij deze versie is de knevel verschuifbaar, door een veer vastgehouden.

Materiaal

- automatenstaal, gezwart

Tekening




Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			l ₂	l ₃	[g]	Artikelnr.
		d ₃	l ₁	[mm]				
M 8	16	6	16		50	60	71	24510.0708¹⁾
M10	18	8	20		60	80	112	24510.0710
M12	20	10	25		70	100	180	24510.0712
M16	24	13	35		85	120	328	24510.0716
M20	30	16	40		95	140	582	24510.0720

¹⁾ Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."