

Conische knoppen EH 24550.




Productbeschrijving

Materiaal

- thermohardende kunststof PF 31, zwart


Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			t min.	max. [°C]	[g]	Artikelnr.
		d ₃ ~ [mm]	h					
20	M 5	12	30	18	110	7,8	24550.0010	
20	M 6	12	30	18	110	7,4	24550.0011	
25	M 6	15	38	18	110	18,0	24550.0020	
25	M 8	15	38	18	110	17,0	24550.0021	
30	M 8	18	46	18	110	26,0	24550.0030	
30	M10	18	46	18	110	25,0	24550.0031	
35	M10	21	53	21	110	46,0	24550.0040	
35	M12	21	53	21	110	43,0	24550.0041	

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."