

Stergrepen • DIN 6336 lichtmetaal
EH 24660.




Productbeschrijving

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336.


Materiaal

- Greep**
- aluminium, ongepolijst
 - aluminium, gepolijst


Tekening





Afbeelding 1




Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5

Bestelinformatie

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Afmetingen						[g]	Artikelnr.
				d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂		
[mm]											
onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1, ongepolijst											
40	14	–	–	–	26	–	13	–	–	36	24660.0040
50	18	–	–	–	34	–	17	–	–	70	24660.0050
63	20	–	–	–	42	–	21	–	–	128	24660.0063
80	25	–	–	–	52	–	25	–	–	245	24660.0080
met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, ongepolijst											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0280
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, ongepolijst											
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	32	24660.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	62	24660.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	109	24660.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	218	24660.0380
met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, ongepolijst											
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	33	24660.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	63	24660.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	118	24660.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	227	24660.0480
met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, gepolijst											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0640
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0650
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0663
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0680

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Afmetingen						[g]	Artikelnr.
				d ₅ [mm]	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂		
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, gepolijst											
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	32	24660.0740
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	62	24660.0750
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	109	24660.0763
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	218	24660.0780
met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, gepolijst											
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	33	24660.0840
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	63	24660.0850
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	118	24660.0863
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	227	24660.0880

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."